

Garant**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, derecha, Ø drške / veličina pločice:
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	36 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A20R SDUCR/L11
Ø drške D_s	20 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	18 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Primjena	derecha
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

