

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, derecha, Ø drške / veličina pločice:
25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269986 25/11
GTIN	4067263787006
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	16 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
ISO kod držača	A25R SDUCR/L11
Ukupna duljina L	200 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	31 mm
Ø drške D _s	25 mm
Primjena	derecha
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

