

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, poveznice, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ø drške D _s	25 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Duljina glave L ₁	43 mm
ISO kod držača	A25R SCLCR/L12
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 9
Udaljenost vrha od osi	13,5 mm
Primjena	poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

