

**Garant**

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, poveznice, Ø drške / veličina pločice:  
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A10K SDUCR/L07
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Duljina glave $L_1$	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Stezna visina $L_2$	9 mm
Veličina pločice	7 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Primjena	poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

