

Garant

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, derecha, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	20 mm
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Ukupna duljina L	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	A10K SDUCR/L07
Ø drške D _s	10 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Primjena	derecha
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

