

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, derecha, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
ISO kod držača	A10K SDQCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	13 mm
Ø drške D _s	10 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Primjena	derecha
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušea šipka

