

Garant

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, poveznice, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A10K SDQCR/L07
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Duljina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	125 mm
Ø drške D _s	10 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	13 mm
Primjena	poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

