

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, derecha, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	19 mm
Duljina glave L_1	28 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 7 DC.. 0702..
Stezna visina L_2	15 mm
ISO kod držača	A16Q SDQCR/L07
Ukupna duljina L	180 mm
Ø drške D_s	16 mm
Udaljenost vrha od osi	10 mm
Primjena	derecha
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

