

**Garant****Držač za unutaranje tokarenje od čelika, derecha, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A20R SDQCR/L11
Ukupna duljina L	200 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	36 mm
Minimalni Ø predbušnja D <sub>min</sub>	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	18 mm
Primjena	derecha
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutaranje
Vrsta proizvoda	Bušea šipka

