

**Garant**

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, derecha, Ø drške / veličina pločice:  
25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Stezna visina L <sub>2</sub>	23 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	31 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
ISO kod držača	A25R SDQCR/L11
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Primjena	derecha
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

