



LED baterijske radne svjetiljke s bojom prave svjetlosti COLOUR MATCH, tip: MULTI-R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specijalna LED dioda s visokom CRI vrijednošću za **savršenu reprodukciju boje** i posebno dugim vijekom trajanja LED dioda. Savršeno prilagođen za sve radove lakiranja, poliranja, čišćenja i pripreme. Postavljen za primjenu u lakirnicama. **Staklena leća izmjenjiva** i otporna na sve vrste otapala i pri dnevnom čišćenju. **MULTIMATCH R.** Snažna, prijenosna baterijska radna svjetiljka za ispitivanje uz bezstupanjku funkciju CCT SCAN. Stražnji prikaz Kapacitet baterije i preostalo vrijeme rada. Ugrađeno postolje prikladno za izravnu montažu na stativ Scangrip 081252 1,35-3.

S funkcijom bezstupanjskog CCT SCAN-a. Kada je omogućena, svjetiljka automatski skenira površinu objekta s cijelim područjem spektra boja. Zaključavanje je moguće u bilo kojem trenutku. Optimalno za otkrivanje oštećenja boje.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje kabel za punjenje.

Tehnički opis

CRI vrijednost	95
Jakost svjetlosti	120 - 1200 lm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Ukupna duljina	165 mm
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
ATEX zona	bez
Trajanje osvjetljenja	1 - 10 h
Težina	820 g
Ukupna širina	155 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka