



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221900 25/2
GTIN	2050002058439
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Ø reza $D_c$	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	200 mm
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Duljina izboja $L_1$	50 mm
Ø $D_3$	10 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD..
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{maks}$	48 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	1,55 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	9,3 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	13 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229917
--------------	--------