

## Garant

„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 14mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268409 14
GTIN	4067263802259
Razred artikla	21X

### Opis

#### Izvedba:

Cilindrična drška s potpornim vijencom.

#### Upotreba:

1. Čeono tokarenje.<br>2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.<br>3. Unutarnje tokarenje.<br>4. Vanjsko tokarenje.

#### Napomena:

- Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
- Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
- Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.
- Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 07..
Duljina drške L <sub>s</sub>	45 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Nazivni Ø D	14 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	38,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Korisna duljina L <sub>1</sub>	31,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm

Serijski broj	„4 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 40	269028 40
---	-----------