

**Garant****ZCMX 070302, Vrsta: HBZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Razred artikla	21E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130404
Prevlaka	PVD
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HBZ310
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f bušenje	0,03 - 0,3 mm
Posmak f glodanje	0,05 - 0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
prikladno za alat $\varnothing D_c$	14 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje