

**Garant****ZCMX 070304, Vrsta: HUZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268439 HUZ310
GTIN	4067263802631
Razred artikla	21E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 070304
Fina/gruba obrada	fina obrada
Prevlaka	bez prevlake
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	N
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak $f$ glodanje	0,05 - 0,4 mm
Posmak $f$ bušenje	0,03 - 0,3 mm

Vrsta	HUZ310
prikladno za alat $\varnothing D_c$	14 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje