

Garant**ZCMX 070304, Vrsta: HBZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Razred artikla	21E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 070304
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f bušenje	0,03 - 0,3 mm
Glavna primjena	N
Vrsta	HBZ310
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	PVD

Posmak f glodanje	0,05 - 0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	14 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje