

**Garant****ZCMX 070304, Vrsta: HBZ140****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Razred artikla	21E

**Opis****Izvedba:**

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v <sub>c</sub> glavna primjena	50 - 190 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 070304
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HBZ140
Glavna primjena	M

Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	PVD
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Posmak $f$ bušenje	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	14 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje