



Ručni ureznik + spiralno svrdlo za osnovnu rupu, za metrički navoj: M3-12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	146175 M3-12
GTIN	4067263802938
Razred artikla	12K

Opis

Izvedba:

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni. Sastoji se od 3-dijelnih garnitura ručnih ureznika M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i spiralnih svrdla za izradu osnovnih rupa vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sadržaj:

po 1 garnitura ručnih ureznika M3 – M12 3-dijelna br. 130250 i svrdlo za osnovne rupe br. 114031

Tehnički opis

za metrički navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Standard	DIN 352
Vrsta proizvoda	Ureznici

Pribor

Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M3	130150 M3
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M12	130150 M12
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M9	130150 M9
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M5	130150 M5
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8 (mm odn. cola): 5	114150 5
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8 (mm odn. cola): 3,3	114150 3,3
Kutija, prazna, tip: 2	146960 2
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M8	130150 M8
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8 (mm odn. cola): 2,5	114150 2,5
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8 (mm odn. cola): 10,2	114150 10,2
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8 (mm odn. cola): 4,2	114150 4,2
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M4	130150 M4
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8 (mm odn. cola): 8,5	114150 8,5
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M6	130150 M6
Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8 (mm odn. cola): 6,8	114150 6,8
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M10	130150 M10
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M4,5	130150 M4,5
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M7	130150 M7
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M3,5	130150 M3,5