



Prošivena grijana jakna, crna, Veličina uniseks: S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091236 S
GTIN	4058546403560
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- **M12™ grijana jakna s grijaćim elementima od karbonskih vlakana i zonama grijanja u prsima, leđima i ramenima.**
- **Do 11 sati rada s jednim punjenjem baterije M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).**
- **Jakna tankog dizajna izrađena od laganog i vrlo izdržljivog ripstop poliestera također se može nositi kao srednji sloj (100 % poliestar vanjski i unutarnji materijal).**
- **Udobna za nošenje čak i u teškim, kišnim ili vjetrovitim vremenskim uvjetima.**
- **Optimalno pristajanje kućišta baterije omogućuje da se baterija M12™ spremi sprijeda ili straga radi dodatne udobnosti.**
- **Više zona grijanja - 5 ušivenih elemenata za grijanje od ugljičnih vlakana raspoređuju toplinu na najvažnija mjesta.**
- **Jednostavne postavka temperature OneTouch - 3 razine grijanja: visoka, srednja, niska.**
- **Pogodna za perilicu i sušilicu rublja.**
- **Baterijski kontroler uključen u opseg isporuke.**
- **Novi dizajn kapuljače.**
- **100 % sustavno kompatibilan s MILWAUKEE® M12™ baterijama.**

Dio isporuke:

Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke.

Dostupno u paketu s baterijama, punjačem i tkaninom za lice pod br. 091238.

Napomena:

Prije pohranjivanja jakna se mora ohladiti i mora se izvaditi baterija i držač baterije. Grijači elementi od ugljičnih vlakana ne smiju se zaglaviti. Bateriju nemojte spremati s metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja). Baterija i punjač ne smiju se otvarati i moraju se uvijek čuvati na suhom mjestu.

Tehnički opis

Materijal unutarnje obloge	Poliester
Oznaka proizvođača	M12 HPJBL2-0
Spol	uniseks
Materijal	Poliester
Veličina uniseks	S
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	0
Napon baterije	12 V
Sastav tkanine	100 % poliester
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Jakna za zaštitu od hladnoće