



## 12V baterija uključujući punjač, Tip: M12NRG201



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

#### Baterija:

- Inteligentnu upravljanje: REDLINK™ elektronika.
- Zaštita od preopterećenja - sprječava slučajno oštećenje baterije.
- Sustav za upravljanje temperaturom - Bateriju održava u idealnom rasponu temperature kako bi se osigurao maksimalni radni vijek.
- Nadgledanje jedne ćelije - Osigurava optimalno punjenje i pražnjenje za maksimalni vijek trajanja.
- Zaštita od dubokog pražnjenja - Sprječava oštećenje ćelija uslijed dubokog pražnjenja.
- Do 2× duže trajanje rada, 20 % više snage. U usporedbi s drugim litij-ionskim tehnologijama i/ili prethodnim baterijskim tehnologijama MILWAUKEE®. Rezultati ovise o naponu, alatu i primjeni.
- Integrirana, zavarena konstrukcija baterije okvira s separatorima osjetljivim na udarce koji sprječavaju kvar baterije u slučaju pretjeranih vibracija ili padova.
- Može se koristiti na ekstremnim temperaturama do -20 °C bez utjecaja na vrijeme rada i vijek trajanja.
- Zaštita od pražnjenja sprječava oštećenje ćelija uslijed prekomjernog pražnjenja.

#### Punjač:

- Elektronička kontrola temperature optimizira brzinu punjenja kako bi se spriječilo pregrijavanje i produžio vijek trajanja baterije.
- Ugrađena pločica štiti elektroniku od prašine, vlage i udaraca.
- LED svjetiljke svijetle stupnjevito kako bi pokazale trenutnu razinu napunjenosti baterije.
- REDLITHIUM™ 2.0 Ah baterije se pune za 40 minuta ili manje.

**Dio isporuke:**

1× M12 B2 paket baterija i 1× C12 C punjač.

**Tehnički opis**

Vrijeme punjenja ovisno o bateriji	40 min
Kapacitet baterije	2 Ah
Napon baterije	12 V
Težina po bateriji	200 g
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska