

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250002 25/12 |
| GTIN | 4067263121145 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Veličina pločice | 12 mm |
| Vijak za podlošku | 259027 8 |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204. |
| ISO kod držača | DCLNR/L 2525H12 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 32 mm |
| Serija | Master Eco |
| Podložna pločica | 259031 49 |
| Veličina drške | 25 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Duljina glave L ₁ | 30 mm |
| Vilica, vijak, O-prsten | 259036 22 |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | desni |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Primjena | Uzdužno tokarenje prema van |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |

Pribor

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Podložna pločica tip 49 | 259031 49 |
| Vijak za podložnu pločicu tip 8 | 259027 8 |
| Garnitura za stezanje tip 22 | 259036 22 |