

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, desni, Veličina drške / pločice:
20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250038 20/12
GTIN	4067263121176
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Funkcionalna širina L ₄	29,5 mm
Serija	Master Eco
Vijak za podlošku	259027 8
Duljina glave L ₁	30 mm
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204.
Ukupna duljina L	125 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 2020K12
Podložna pločica	259031 49

Vilica, vijak, O-prsten	259036 22
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje prema van
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 8	259027 8
Garnitura za stezanje tip 22	259036 22
Podložna pločica tip 49	259031 49