

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, poveznice, Veličina drške / pločice:
25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250039 25/12
GTIN	4067263122104
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 2525M12
Podložna pločica	259031 49
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204.
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Vijak za podlošku	259027 8
Serijski broj	Master Eco
Veličina drške	25 mm

Vilica, vijak, O-prsten	259036 22
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 49	259031 49
Garnitura za stezanje tip 22	259036 22
Vijak za podložnu pločicu tip 8	259027 8