

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, poveznice, Veličina drške / pločice:
20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250629 20/11
GTIN	4067263122142
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104.
Ukupna duljina L	125 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Podložna pločica	269007 1
Serija	Master Eco
ISO kod držača	DDJNR/L 2020K11
Veličina pločice	11 mm
Vijak za podlošku	259027 3
Vilica, vijak, opruga	259036 23
Duljina glave L ₁	35 mm

Veličina drške	20 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 3	259027 3
Podložna pločica tip 1	269007 1