

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

ISO kod držača	DDJNR/L 2020H15
Serija	Master Eco
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	15 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 24
Podložna pločica	259031 50
Vijak za podlošku	259027 8
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina glave L ₁	40 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506.
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač