

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, poveznice, Veličina drške / pločice:
20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	40 mm
Podložna pločica	259031 50
Ukupna duljina L	125 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2020K15
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak za podlošku	259027 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506.
Veličina pločice	15 mm
Veličina drške	20 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 24

Seriya	Master Eco
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 8	259027 8
Podložna pločica tip 50	259031 50