

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, desni, Veličina drške / pločice:
20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Veličina pločice	8 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
Podložna pločica	259033 6
ISO kod držača	DWLNR/L 2020K08
Vilica, vijak, opruga	259036 25
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804.
Serijski	Master Eco
Ukupna duljina L	125 mm
Vijak za podlošku	259027 9
Veličina drške	20 mm

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač