

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260026 20/09 |
| GTIN | 4067263122388 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------|
| Funkcionalna širina L ₄ | 25 mm |
| Veličina pločice | 9 mm |
| ISO kod držača | SCLCR/L 2020X09 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. |
| Veličina drške | 20 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 28 |
| Ukupna duljina L | 90 mm |
| Serija | Master Eco |
| Duljina glave L ₁ | 30 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | desni |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |