


**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Veličina pločice	11 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Vijak za podlošku	269013 7
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Veličina drške	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Podložna pločica	269007 1
Serijski	Master Eco
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L	90 mm

ISO kod držača	SDJCR/L 2020X11
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač