


Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260291 16/11 |
| GTIN | 4067263122449 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. |
| Vijak za podlošku | 269013 6 |
| ISO kod držača | SDJCR/L 1616F11 |
| Duljina glave L ₁ | 30 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Serija | Master Eco |
| Podložna pločica | 269007 1 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269023 3 |
| Veličina drške | 16 mm |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Ukupna duljina L | 80 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 20 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Primjena | poveznice |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |