

Garant
GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 16/09mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	80 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
ISO kod držača	SCLCR/L 1616F09
Duljina glave L ₁	30 mm
Veličina pločice	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 28
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Serijski	Master Eco
Standard	DIN ISO 5610

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač