


Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 25/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Veličina drške	25 mm
Podložna pločica	269007 1
ISO kod držača	SDJCR/ L 2525H11
Ukupna duljina L	100 mm
Vijak za podlošku	269013 7
Serijski	Master Eco
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Duljina glave L ₁	30 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač