

**Garant**
**GARANT Master eco držač za tokarenje, desni, Veličina drške / pločice: 25/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260292 25/11
GTIN	4067263122494
Razred artikla	21U

**Opis**
**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Vijak za podlošku	269013 7
Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Ukupna duljina L	150 mm
Podložna pločica	269007 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Seriya	Master Eco
ISO kod držača	SDJCR/L 2525M11
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm

Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač