

Garant

GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 20/11mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261123 20/11
GTIN	4067263122562
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Seriya	Master Eco
Veličina pločice	11 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103.
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 1
Duljina glave L ₁	35 mm
ISO kod držača	SVJBR/L 2020X11
Ukupna duljina L	95 mm
Veličina drške	20 mm
Standard	Tvornička norma

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje prema van
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač