

Garant
GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Veličina drške / pločice: 20/16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvaticima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 7
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Duljina glave L ₁	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604.
Veličina drške	20 mm
Serijska	Master Eco
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259033 5
ISO kod držača	SVJCR/L 2020H16

Ukupna duljina L	100 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje prema van
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač