

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261123 20/16
GTIN	4067263122579
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

ISO kod držača	SVJBR/L 2020H16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604.
Ukupna duljina L	100 mm
Serijski	Master Eco
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259033 5
Duljina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Veličina drške	20 mm
Vijak za podlošku	269013 7

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje prema van
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač