

Garant
GARANT Master eco držač za tokarenje, desni, Vel. drške / veličina pločice L: 25/16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	272004 25/16
GTIN	4067263122685
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Dio isporuke:

S podložnom pločicom od 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Podložna pločica 1,5°	279819 1
Ukupna duljina L	100 mm
Serijski	Master Eco
Vijak s podloškom	279824 1
Veličina drške	25 mm
Vilica, vijak, O-prsten	279835 3
Duljina glave L ₁	30 mm

Veličina pločice	16 mm
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač