

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261137 20/16
GTIN	4067263122654
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvaticima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604.
Veličina drške	20 mm
Podložna pločica	259033 5
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Serija	Master Eco
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina pločice	16 mm
Vijak za podlošku	269013 7
ISO kod držača	SVJCR/L 2020H16

Duljina glave L ₁	40 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač