


**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje, poveznice, Vel. drške / veličina pločice L: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Dio isporuke:**

**S podložnom pločicom od 1,5°.**

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Podložna pločica 1,5°	279819 2
Seriya	Master Eco
Vilica, vijak, O-prsten	279835 4
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Vijak s podloškom	279824 1
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm

Veličina pločice	16 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač