

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261137 20/11
GTIN	4067263122647
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 1
Serija	Master Eco
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103.
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 2020X11
Ukupna duljina L	95 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
Veličina pločice	11 mm
Standard	Tvornička norma

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač