

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco priхватima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Vijak za podlošku	269013 7
Ukupna duljina L	110 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 2525X16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604.
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Duljina glave L ₁	40 mm
Podložna pločica	259033 5
Veličina pločice	16 mm
Serijski naziv	Master Eco

Veličina drške	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač