

**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	85 mm
Veličina drške	16 mm
Serija	Master Eco
ISO kod držača	SVJCR/L 1616X11
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103.
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 1
Standard	Tvornička norma

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač