



Pneumatska olovka za graviranje, tip: P2506



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079710 P2506
GTIN	7322590060701
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Olovka za graviranje s **podesivom snagom** i vrhunskom izdržljivošću. Može se pretvoriti u dlijeto za udarnu bušilicu.

Dio isporuke:

Uključuje potrebnu nazuvicu. Uključuje crijevo za spajanje od 2.5 m s filtrom, umetkom za igle, dlijetom, neobrađenim držačem alata, koferom.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Priključni navoj	NPT
Radna buka	79 dB(A)
Ø	18,4 mm
maksimalna potreba za zrakom	6 l/min
Udarna frekvencija	225 Hz

maksimalne vibracije prema EN	5,1 m/s ²
Težina	0,14 kg
Oznaka proizvođača	P2506
Duljina	127 mm
Priključak tlačnog zraka	1/8 col
Vrsta proizvoda	Zatik za rezbarenje