


**Garant****CNMG 160612, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 160612 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Prevlaka	prevučena
Lomač odvojenih čestica	VM
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	1,2 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje