


**Garant****CNMG 09T308, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 09T308 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	prevučena
Broj zamjena/oštrica	4

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,3 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7130-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje