


Garant**CNMG 160608, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Broj zamjena/oštrica	4

Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Vrsta	HB7130-2
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje