

**Garant****CNMG 160608, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 160608 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	VG
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Vrsta	HB7130-2
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	M
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje