

Garant**KNUX 160410R, Vrsta: HB7130-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410R HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
promjer lomača	2,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7130-2
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr

Kutni radijus	1 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje