

Garant**KNUX 160405L, Vrsta: HB7130-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405L HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevlaka	prevučena
promjer lomača	2,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	fina obrada

Glavna primjena	M
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje