

Garant
KNUX 160405R, Vrsta: HB7130-2


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405R HB7130-2 Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VM

promjer lomača: 2,2 mm

 Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm

 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	M
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
promjer lomača	2,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta	HB7130-2
Kutni radijus	1 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje